

## Lebensmittel-Fühler

### Bestellangaben/Spezifikation

#### Ausführung

#### Typ

Lebensmittelfühler für Rohrverschraubung DIN 11851 (inkl. Blindkonus mit Membrane und Nutmutter)	40
Nennweite/Druckstufe/Material	
DN25, PN40 – Membrane 1.4404	11
DN40, PN40 – Membrane 1.4404	21
DN50, PN40 – Membrane 1.4404	31
DN80, PN25 – Membrane 1.440411	41
Tri-Clamp-Fühler	41
Nennweite/Druckstufe/Material	
1 1/2", PN40 — Membrane 1.4404	11
2", PN40 — Membrane 1.4404	21
2 1/2", PN25 — Membrane 1.4404	31
3", PN25 — Membrane 1.440411	41
Varivent Fühler	42

### Nennweite/Druckstufe/Material

DN32/25, PN25 — Membrane 1.4404	11
DN50/40, PN25 — Membrane 1.4404	21

*weitere Werkstoffe auf Anfrage*

### Kapillarlänge

Kapillare mit Spiralarmierung + PU-Ummantelung, L=0,5m	-K-05
Kapillare mit Spiralarmierung + PU-Ummantelung, L=1,0m	-K-10
usw...	usw...

### Distanzstück (bei Direktanbau)

50 mm Distanzstück	-D50
100 mm Distanzstück	-D100
100 mm Distanzstück mit Kühlrippen	-D100K
150 mm Distanzstück	-D150
150 mm Distanzstück mit Kühlrippen	-D150K

weitere Distanzstückausführungen auf Anfrage

### Füllmedium

Wasser/Glyzerin 15%/85%

-F-C1

Med. Weissöl

-F-C6

***Zur Auswahl weiterer Füllöle siehe Füllmedien.***